

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	21 mm
Atbalsta riteņa platums	43 mm
Platformas izmērs	59 x 47 mm
Platformas caurumu centri	46 x 35 mm
Platformas caurums	6,7 mm
Kupola diametrs	43 mm
Nobīde no centrālās ass	16 mm
Griešanās rādiuss	82 mm
Kopējais augstums	66 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12528
Svars	0.143 kg
Griešanās rādiuss	41 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○