

# COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	21 mm
Wielbreedte	43 mm
Plaatafmeting	59 x 47 mm
Boutgatafstand	46 x 35 mm
Bevestigingsgat	6,7 mm
DOM-Ø	43 mm
Uitlading	16 mm
Uitzwenking - Ø	82 mm
Bouwhoogte	66 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.143 kg
Zwenkradius	41 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○