

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Zestaw obrotowy, Widelec z blachy stalowej, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. Jednorzędowe łożysko kulkowe obrotowy. Oś koła nitowana, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	50 mm
Szerokość koła	21 mm
Szerokość zestawu	43 mm
Wymiary płytki	59 x 47 mm
Rozstaw otworów płytki	46 x 35 mm
Otwór płytki	6,7 mm
Średnica główki widelca-Ø	43 mm
Wysięg	16 mm
Zasięg działania koła-Ø	82 mm
Wysokość zabudowy	66 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Masa	0.143 kg
Promień działania koła	41 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

