

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	21 mm
Largura da roda	43 mm
Medida da placa de fixação	59 x 47 mm
Distância de furação	46 x 35 mm
Diâmetro de furação	6,7 mm
Diâmetro de dome	43 mm
Desvio em relação ao eixo	16 mm
Diâmetro raio giratório	82 mm
Altura total	66 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.143 kg
Raio giratório	41 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

