

COMРАСТА

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	21 MM
ширина ролика	43 MM
розмір пластини	59 x 47 MM
Центри отворів диску	46 x 35 MM
Отвір диску	6,7 MM
Купол діаметром	43 MM
зсув	16 MM
Зчеплення шарніру	82 MM
Загальна висота	66 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12528
Вага	0.143 кг
радіус повороту	41 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

