

# COMPACTA

## 1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, kontaktslānis - melna gumija, slīdgultnis, aizsargs



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	21 mm
Platformas izmērs	67 x 48 mm
Platformas caurumu centri	55 x 30 mm
Platformas caurums	6 mm
Nobīde no centrālās ass	16 mm
Griešanās rādiuss	82 mm
Kopējais augstums	66 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12528
Svars	0.143 kg
Griešanās rādiuss	41 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○