

# COMPACTA

1430PVH050P60-67x48

EAN 3700001796731

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van kunststof met rubber loopvlak, wielnaaf op glijlager met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	21 mm
Plaatafmeting	67 x 48 mm
Boutgatafstand	55 x 30 mm
Bevestigingsgat	6 mm
Uitlading	16 mm
Uitzwenking - Ø	82 mm
Bouwhoogte	66 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.143 kg
Zwenkradius	41 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○