

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755

회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 단일 볼 레이스 스위블 헤드, 리벳 고정 축, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 평면 베어링, 쓰레드가드



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	65 mm
휠 폭	25 mm
플레이트 크기	75 x 60 mm
플레이트 홀 센터	55 x 40 mm
플레이트 홀	7 mm
오프셋	25 mm
회전간섭	115 mm
총 높이	85 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12528
무게	0.143 kg
회전 반경	57 mm
트레드 경도	Shore D 65
동하중	40 kg
정지하중	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○