

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van kunststof met rubber loopvlak, wielnaaf op glijlager met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	65 mm
Wielbreedte	25 mm
Plaatafmeting	75 x 60 mm
Boutgatafstand	55 x 40 mm
Bevestigingsgat	7 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	115 mm
Bouwhoogte	85 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.143 kg
Zwenkradius	57 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○