

COMРАСТА

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, литая резина, черная, подшипник скольжения, с защитными колпаками

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 65 мм |
| Ширина колеса | 25 мм |
| Размер панели | 75 x 60 мм |
| Отверстия панели | 55 x 40 мм |
| Отверстие панели | 7 мм |
| Смещение | 25 мм |
| Область поворота - Ø | 115 мм |
| Общая высота | 85 мм |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12528 |
| Вес | 0.143 кг |
| Радиус поворота | 57 мм |
| Твердость протектора | твёрдость по Шору D 65 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 40 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 80 кг |

Structure & Mounting



Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Трение | ● ● ● ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |