

# COMPACTA

**1430UOI045P60-55x39**

EAN 4031582010046

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra.

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	45 mm
Larghezza della ruota	18 mm
Dimensione della piastra	55 x 39 mm
Interasse fori piastra	43 x 27 mm
Diametro fori piastra	6,2 mm
Disassamento	22 mm
Ingombro piroettamento	89 mm
Altezza utile	54 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.086 kg
Raggio ingombro piroettamento	44.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Dimensioni



## Struttura e montaggio

