

AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

Roulette fixe, Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	21 mm
Dimension de platine	67 x 48 mm
Distance entre axe	55 x 30 mm
Diamètre des trous	6 mm
Hauteur	66 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.143 kg
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○