

AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

고정 캐스터, 플레이트.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 평면 베어링, 쓰레드가드



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	50 mm
휠 폭	21 mm
플레이트 크기	67 x 48 mm
플레이트 홀 센터	55 x 30 mm
플레이트 홀	6 mm
총 높이	66 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12528
무게	0.143 kg
트레드 경도	Shore D 65
동하중	40 kg
정지하중	80 kg

Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○