

AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

Nostiprināts skritulis
, platformas stiprinājums.
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, kontaktslānis - melna gumija,
slīdgultnis, aizsargs



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	21 mm
Platformas izmērs	67 x 48 mm
Platformas caurumu centri	55 x 30 mm
Platformas caurums	6 mm
Kopējais augstums	66 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12528
Svars	0.143 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○