

# AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

Bokwiel, plaatbevestiging.  
Wielkern van kunststof met rubber loopvlak, wielnaaf op glijlager met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	21 mm
Plaatafmeting	67 x 48 mm
Boutgatafstand	55 x 30 mm
Bevestigingsgat	6 mm
Bouwhoogte	66 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.143 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○