

AGILA

1438U00050P40

EAN 4031582461299

고정 캐스터, Housing made of stainless steel, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 단일 볼 레이스 스윙블 헤드, 리벳 고정 축, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	50 mm
휠 폭	18 mm
플레이트 크기	60 x 60 mm
플레이트 홀 센터	48/38 x 48/38 mm
플레이트 홀	6,3 mm
총 높이	70 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12528
무게	0.143 kg
트레드 경도	Shore D 65
동하중	40 kg
정지하중	80 kg

Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○