

AGILA

1438U00050P40

EAN 4031582461299

Bokwiel, Vork van roestvrijstaal, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	18 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
Bouwhoogte	70 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.143 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○