

AGILA

1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 50 mm |
| Šířka kola | 19 mm |
| Šířka kolečka | 44 mm |
| Středová díra | 11 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 41 mm |
| Vyosení | 25 mm |
| Přesah kolečka | 100 mm |
| Stavební výška | 70 mm |
| Teplota | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN 12530 |
| Hmotnost | 0.16 kg |
| Poloměr otáčení | 50 mm |
| Tvrdość běhounu | Shore D 40 |
| Dynamická nosnost | 40 kg |
| Statická nosnost | 80 kg |

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |