

# AGILA

## 1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, Poliuretán futófelület, siklócsapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	50 mm
Kerékszélesség	19 mm
Görgő szélessége	44 mm
Központi furat	11 mm
Nyakátmérő	41 mm
Utánfutás	25 mm
Körbeforgás	100 mm
Teljes magasság	70 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.16 kg
Fordulókör sugara	50 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg

### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○