

# AGILA

1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	19 mm
Wielbreedte	44 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	100 mm
Bouwhoogte	70 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.16 kg
Zwenkradius	50 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○