

# AGILA

## 1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, шина из Полиуретана, подшипник скольжения



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	19 мм
Ширина ролика	44 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	41 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	100 мм
Общая высота	70 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.16 кг
Радиус поворота	50 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 40
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○