

AGILA

1470PAO050P30-11

EAN 4031582338461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	19 MM
ширина ролика	44 MM
Центровий отвір	11 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	100 MM
Загальна висота	70 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.16 кг
радіус повороту	50 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○