

# AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на тялото от полипропилен, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

## Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	125 мм
Конструктивна височина	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.213 кг
Кръгов радиус	62.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	60 кг
Статична товароносимост	120 кг

## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○