

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Roda giratòria, Suport d'acer premsat, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de la roda de Polipropilè, banda de rodadura de poliuretà, caixa llisa



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	75 mm
Ample de la roda	25 mm
Ample de la roda	44 mm
Forat passant	11 mm
Diàmetre de domo	41 mm
Desplaçament	25 mm
Diàm.d. radi giratori	125 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Pes de la roda	0.213 kg
Radi giratori	62.5 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 40
Capacitat de càrrega	60 kg
Cap. de càrrega estàtica	120 kg

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○