

# AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	44 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	125 mm
Stavební výška	100 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.213 kg
Poloměr otáčení	62.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	60 kg
Statická nosnost	120 kg

## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○