

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen
Hjulbane: Polyuretan, glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	75 mm
Hjulbredde	25 mm
Hjulbredde	44 mm
Centerhul-Ø	11 mm
DOM-Ø	41 mm
Udladning	25 mm
Udfaldsdiameter	125 mm
Byggehøjde	100 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Vægt	0.213 kg
Udfaldsradius	62.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 40
Belastning (dynamisk)	60 kg
Belastning (statisk)	120 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○