

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro ruota in polipropilene, fascia in poliuretano, boccola

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	44 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	125 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.213 kg
Raggio ingombro piroettamento	62.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 40
Portata	60 kg
Portata statica	120 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○