

# AGILA

## 1470PA0075P30-11

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Grozāmais ritentiņš

, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu gultņi šarnīrsavienojumā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, kontaktslānis - poliuretāns, slīdgultnis



Picture may differ from original product

### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Centrālais caurums	11 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	25 mm
Griešanās rādiuss	125 mm
Kopējais augstums	100 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.213 kg
Griešanās rādiuss	62.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	60 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	120 kg

### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○