

# AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	44 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	125 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.213 kg
Zwenkradius	62.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	60 kg
Statisch draagvermogen	120 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○