

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, Suprafață de rulare: poliuretan, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Lățimea roții	44 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	41 mm
Deviație de la ax	25 mm
Diametrul de pivotare	125 mm
Înălțime totală	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.213 kg
Raza de pivotare	62.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 40
Sarcină dinamică	60 kg
Sarcină statică	120 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○