

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, шина из Полиуретана, подшипник скольжения



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	44 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	41 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	125 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.213 кг
Радиус поворота	62.5 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору D 40
Допустимая динамическая нагрузка	60 кг
Допустимая статическая нагрузка	120 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○