

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	44 MM
Центровий отвір	11 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	125 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.213 кг
радіус повороту	62.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	60 кг
допустиме навантаження (статичне)	120 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○