

AGILA

1470PAO075P40

EAN 4031582331486

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	44 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Діаметр розширення кріплення	22x22 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	125 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.265 кг
радіус повороту	62.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	60 кг
допустиме навантаження (статичне)	120 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

AGILA

1470PAO075P40

EAN 4031582331486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

