

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	44 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	28 mm
Přesah kolečka	156 mm
Stavební výška	125 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.259 kg
Poloměr otáčení	78 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○