

# AGILA

## 1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, Poliuretán futófelület, siklócsapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Kerékátmérő	100 mm
Kerékszélesség	25 mm
Görgő szélessége	44 mm
Központi furat	11 mm
Nyakátmérő	41 mm
Utánfutás	28 mm
Körbeforgás	156 mm
Teljes magasság	125 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.259 kg
Fordulókör sugara	78 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg

### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○