

# AGILA

## 1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro ruota in polipropilene, fascia in poliuretano, boccola

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	44 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	28 mm
Ingombro piroettamento	156 mm
Altezza utile	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.259 kg
Raggio ingombro piroettamento	78 mm
Durezza della fascia	Shore D 40
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○