

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Grozāmais ritentiņš
, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu
gultņi šarnīrsavienojumā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no
polipropilēna, kontaktslānis - poliuretāns, slīdgultnis



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Centrālais caurums	11 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	28 mm
Griešanās rādiuss	156 mm
Kopējais augstums	125 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.259 kg
Griešanās rādiuss	78 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	70 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	140 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○