

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkop, boutgat. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	44 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	28 mm
Uitzwenking - Ø	156 mm
Bouwhoogte	125 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.259 kg
Zwenkradius	78 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○