

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Zestaw obrotowy, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, Otwór na śrubę. Felga z polipropylenu, bieżnik z poliuretanu, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	25 mm
Szerokość zestawu	44 mm
Otwór mocujący	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	41 mm
Wysięg	28 mm
Zasięg działania koła-Ø	156 mm
Wysokość zabudowy	125 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.259 kg
Promień działania koła	78 mm
Twardość bieżni	Shore D 40
Nośność dynamiczna	70 kg
Nośność statyczna	140 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○