

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 ММ
Ширина колеса	25 ММ
ширина ролика	44 ММ
Центровий отвір	11 ММ
Купол діаметром	41 ММ
зсув	28 ММ
Зчеплення шарніру	156 ММ
Загальна висота	125 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12530
Вага	0.259 кг
радіус повороту	78 ММ
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○