

# AGILA

## 1470PAO100P50

EAN 4031582331523

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	44 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	28 mm
Přesah kolečka	156 mm
Stavební výška	125 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.309 kg
Poloměr otáčení	78 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	140 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

