

# AGILA

1470PAO100P50

EAN 4031582331523

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	44 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	28 mm
Uitzwenking - Ø	156 mm
Bouwhoogte	125 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.309 kg
Zwenkradius	78 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○