

# AGILA

## 1470PAO100P50

EAN 4031582331523

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de poliuretano, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	25 mm
Largura da roda	44 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	41 mm
Desvio em relação ao eixo	28 mm
Diâmetro raio giratório	156 mm
Altura total	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.309 kg
Raio giratório	78 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○