

AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	18 mm
Šířka kolečka	44 mm
Velikost plotny	60 x 60 mm
Rozteč děr	48/38 x 48/38 mm
Průměr děr	6,3 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	100 mm
Stavební výška	70 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.192 kg
Poloměr otáčení	50 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Structure & Mounting



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

