

# AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	18 mm
Wielbreedte	44 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	100 mm
Bouwhoogte	70 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.192 kg
Zwenkradius	50 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

