

AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	18 MM
ширина ролика	44 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	100 MM
Загальна висота	70 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.192 кг
радіус повороту	50 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

AGILA

1470POI050P40

EAN 4031582338546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

