

AGILA

1470POO050P30-11

EAN 4031582338508

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	18 mm
Šířka kolečka	44 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	100 mm
Stavební výška	70 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.159 kg
Poloměr otáčení	50 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

