

AGILA

1470POO050P30-11

EAN 4031582338508

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	18 mm
Larghezza ruota	44 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	100 mm
Altezza utile	70 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.159 kg
Raggio ingombro piroettamento	50 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

