

AGILA

1470POO050P30-11

EAN 4031582338508

Zestaw obrotowy, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	50 mm
Szerokość koła	18 mm
Szerokość zestawu	44 mm
Otwór mocujący	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	41 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	100 mm
Wysokość zabudowy	70 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.159 kg
Promień działania koła	50 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

