

AGILA

1470POO075P30-11

EAN 4031582338515

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело | 75 мм |
| Ширина на гумите | 25 мм |
| Ширина на колелото | 44 мм |
| Отвор в центъра | 11 мм |
| Купол-Ø | 41 мм |
| Издаване напред | 25 мм |
| Интерференция на въртенето | 125 мм |
| Конструктивна височина | 100 мм |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12530 |
| Тегло | 0.213 кг |
| Кръгов радиус | 62.5 мм |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор D 65 |
| Динамична товароносимост | 40 кг |
| Статична товароносимост | 80 кг |

Бляскави предимства

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение | ● ● ● ○ ○ |
| Износване | ● ● ● ● ● |
| Защита от ръжда | ● ● ● ○ ○ |

Устройство и монтаж

